

Кислородный концентратор

SANYO DENKI

Описание

Кислородные концентраторы - это устройства, которые всасывают окружающий воздух для производства и подачи газа, обогащенного кислородом. Обычно используются в качестве домашнего медицинского оборудования (как показано справа), наиболее распространенные типы используются для кислородной терапии в домашних условиях людьми с респираторными заболеваниями. В последнее время находит широкое применение в косметических услугах. Этот продукт является одним из медицинских устройств, спрос на который, как ожидается, значительно возрастет в будущем.



Снижение вибрации
San Ace GE
40 x 40 x 28 mm
(1 шт)



Снижение
энергопотребления
San Ace GA
40 x 40 x 28 mm
(1 шт)

Предложение от SANYO DENKI


Цель: охлаждение компонентов компрессора внутри устройства.

- Предложение 1: Снижение вибрации → 9GE0412P3J03 (40 x 40 x 28 mm, 12 V, PWM control function) 1 шт
- Предложение 2: Снижение энергопотребления → 9GA0412P3J01 (40 x 40 x 28 mm, 12 V, PWM control function) 1 шт

Преимущества


1) Низкая вибрация (9GE type)

Используется алюминиевая рама высокой жесткости. Точность каждого компонента и сборки были улучшены, что позволило снизить вибрацию на 50% по сравнению с нашим обычным вентилятором при той же скорости вращения..



2) Низкое энергопотребление (9GA type)

Потребляемая мощность снижена примерно на 25% при сохранении того же уровня охлаждающей способности, что и у нашего обычного вентилятора.



(Для клиентов)

- Вентиляторы с низким уровнем вибрации помогают снизить резонансный шум. Поскольку это устройство часто используется в тихой среде, например дома или в медицинских учреждениях, оно в значительной степени способствует снижению рабочего шума..
- Использование функции управления ШИМ позволяет вентиляторам реагировать на уровень нагрева устройства для более эффективной работы. Это также эффективно для дальнейшего снижения уровня шума оборудования при нормальной работе.

(Для производителя)

- На этапе проектирования монтажа компонентов с высокой плотностью установки дополнительных мер, таких как установка изоляторов или других контроллеров, не требовалось. В результате можно сократить количество компонентов и время монтажа.

- Концентраторы кислорода бывают разных размеров и форм. Заказчики имеют возможность выбирать из широкого ассортимента в зависимости от требуемой производительности или цели от стандартных осевых вентиляторов до нагнетательных вентиляторов.

